

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg**품목 설명/제품 이미지****설명****재질:**

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이는 조립 길이보다 큼니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할 때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

온도 범위:


-20 °C - +70 °C

도면 설명:

1) K2091.0305에는 조립 구멍 없음.

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B
K2091.0305	16	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7
K2091.0356	16	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,3	12,7
K2091.0406	16	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7
K2091.0457	16	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7
K2091.0508	16	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7
K2091.0559	16	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7
K2091.0610	16	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7
K2091.0660	16	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7
K2091.0711	16	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7

주문 번호	H	스트로크 S	L	Fp1= 페어 하중 10.000 zy.	조립	제품 타입	포장 유형
K2091.0305	50,8	330	305	68	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0356	50,8	381	356	67	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0406	50,8	432	406	67	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg

품목 요약

주문 번호	H	스트로크 S	L	Fp1= 페어 하중 10.000 zy.	조립	제품 타입	포장 유형
K2091.0457	50,8	483	457	66	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0508	50,8	533	508	66	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0559	50,8	584	559	64	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0610	50,8	635	610	61	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0660	50,8	686	660	58	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2091.0711	50,8	737	711	55	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍