

일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.


표면 마무리:

광택.

정보:

로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면



품목 요약

일반 베어링이 있는 로드 엔드, 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

주문 번호	버전 2	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2082.05	오른손잡이 나사	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6
K2082.06	오른손잡이 나사	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2082.08	오른손잡이 나사	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2082.10	오른손잡이 나사	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.10125	오른손잡이 나사	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.12	오른손잡이 나사	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.12125	오른손잡이 나사	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.16	오른손잡이 나사	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.1615	오른손잡이 나사	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.20	오른손잡이 나사	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2082.22	오른손잡이 나사	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	111	15	32	57	68
K2082.25	오른손잡이 나사	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85
K2082.30	오른손잡이 나사	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114
K2082.051	왼손잡이 나사	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6

일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 요약

주문 번호	버전 2	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2082.061	원손잡이 나사	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2082.081	원손잡이 나사	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2082.101	원손잡이 나사	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.101251	원손잡이 나사	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2082.121	원손잡이 나사	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.121251	원손잡이 나사	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2082.161	원손잡이 나사	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.16151	원손잡이 나사	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2082.201	원손잡이 나사	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2082.221	원손잡이 나사	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	111	15	32	57	68
K2082.251	원손잡이 나사	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85
K2082.301	원손잡이 나사	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114