

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전, 사이즈 (D) 16 카본 스틸 단조부터.

볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.

표면 마무리:


아연 도금.

정보:

로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.

연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면



품목 요약

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2080.05	오른손잡이 나사	쾌삭강	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6
K2080.06	오른손잡이 나사	쾌삭강	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2080.08	오른손잡이 나사	쾌삭강	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2080.10	오른손잡이 나사	쾌삭강	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2080.10125	오른손잡이 나사	쾌삭강	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2080.12	오른손잡이 나사	쾌삭강	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2080.12125	오른손잡이 나사	쾌삭강	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2080.16	오른손잡이 나사	단강	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2080.1615	오른손잡이 나사	단강	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2080.20	오른손잡이 나사	단강	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2080.22	오른손잡이 나사	단강	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	11	15	32	57	68
K2080.25	오른손잡이 나사	단강	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85
K2080.30	오른손잡이 나사	단강	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114
K2080.35	오른손잡이 나사	단강	125	81	17	35	M36x2,0	46	58	43	28	57,15	56	165,5	16	50	106	142

**슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1,
유지보수 불필요**
품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2080.40	오른손잡이 나사	단강	142	91	19	40	M42x2,0	53	65	49	33	66,67	60	187,5	16	55	125	171
K2080.051	왼손잡이 나사	쾌삭강	27	18	4	5	M5	8,5	11	8	6	11,11	10	36	13	9	5,7	6
K2080.061	왼손잡이 나사	쾌삭강	30	20	5	6	M6	10	13	9	6,75	12,7	12	40	13	11	7,2	7,65
K2080.081	왼손잡이 나사	쾌삭강	36	24	5	8	M8	12,5	16	12	9	15,875	16	48	14	14	11,6	12,9
K2080.101	왼손잡이 나사	쾌삭강	43	28	6,5	10	M10	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2080.101251	왼손잡이 나사	쾌삭강	43	28	6,5	10	M10x1,25	15	19	14	10,5	19,05	20	57	13	17	14,5	18
K2080.121	왼손잡이 나사	쾌삭강	50	32	6,5	12	M12	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2080.121251	왼손잡이 나사	쾌삭강	50	32	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	16	12	22,225	22	66	13	19	17	24
K2080.161	왼손잡이 나사	단강	64	42	8	16	M16	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2080.16151	왼손잡이 나사	단강	64	42	8	16	M16x1,5	22	27	21	15	28,575	28	85	15	22	28,5	39
K2080.201	왼손잡이 나사	단강	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	25	18	34,925	33	102	14	30	42,5	57
K2080.221	왼손잡이 나사	단강	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	28	20	38,10	37	11	15	32	57	68
K2080.251	왼손잡이 나사	단강	91	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	31	22	42,86	42	124	15	36	68	85
K2080.301	왼손잡이 나사	단강	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	37	25	50,8	51	145	17	41	88	114
K2080.351	왼손잡이 나사	단강	125	81	17	35	M36x2,0	46	58	43	28	57,15	56	165,5	16	50	106	142
K2080.401	왼손잡이 나사	단강	142	91	19	40	M42x2,0	53	65	49	33	66,67	60	187,5	16	55	125	171