

슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸,
스테인레스 스틸 A2.


표면 마무리:

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.

정보:

슬롯 너트는 주로 샤프트에 베어링을 부착하는 데 사용됩니다.
슬롯 너트는 톱니 휠, 폴리 및 기타 기계 구성 요소를 고정하는 데 사용할 수 있습니다.

도면



품목 요약

슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D1	D2	D3	H	B=슬롯 너비	T
K2060.0010	스틸	자연적 마무리	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.0012	스틸	자연적 마무리	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.0015	스틸	자연적 마무리	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.0017	스틸	자연적 마무리	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.0020	스틸	자연적 마무리	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.0025	스틸	자연적 마무리	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.0030	스틸	자연적 마무리	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.0035	스틸	자연적 마무리	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.0040	스틸	자연적 마무리	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.0045	스틸	자연적 마무리	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.0050	스틸	자연적 마무리	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.0055	스틸	자연적 마무리	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.0060	스틸	자연적 마무리	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.0065	스틸	자연적 마무리	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.0070	스틸	자연적 마무리	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.0075	스틸	자연적 마무리	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.0080	스틸	자연적 마무리	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.0085	스틸	자연적 마무리	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.0090	스틸	자연적 마무리	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.0095	스틸	자연적 마무리	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.0100	스틸	자연적 마무리	M100x2	130	120	18	10	4
K2060.010	스틸	아연 도금	M10x0,75	18	13,5	4	3	2

슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D1	D2	D3	H	B=슬롯 너비	T
K2060.012	스틸	아연 도금	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.015	스틸	아연 도금	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.017	스틸	아연 도금	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.020	스틸	아연 도금	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.025	스틸	아연 도금	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.030	스틸	아연 도금	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.035	스틸	아연 도금	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.040	스틸	아연 도금	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.045	스틸	아연 도금	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.050	스틸	아연 도금	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.055	스틸	아연 도금	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.060	스틸	아연 도금	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.065	스틸	아연 도금	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.070	스틸	아연 도금	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.075	스틸	아연 도금	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.080	스틸	아연 도금	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.085	스틸	아연 도금	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.090	스틸	아연 도금	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.095	스틸	아연 도금	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.100	스틸	아연 도금	M100x2	130	120	18	10	4
K2060.1010	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.1012	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.1015	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.1017	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.1020	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.1025	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.1030	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.1035	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.1040	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.1045	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.1050	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.1055	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.1060	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.1065	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.1070	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.1075	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.1080	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.1085	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.1090	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.1095	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.1100	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M100x2	130	120	18	10	4