

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운 활 가능 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 사이즈 (D) 5 - 12 궤삭강 회전, 그리스 니플이 있는 사이즈 (D) 14 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
베어링 시트 등.


표면 마무리:

아연 도금.

정보:

조인트 헤드의 슬라이딩 베어링은 재운할 가능합니다. 연결 치수는 DIN 648 형태 종류 KA에 해당합니다.

도면



품목 요약

슬라이딩 베어링 조인트 헤드, 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운할 가능

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	D	D1=나사	D2	H	H1	K	L	L1	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2085.05	오른손잡이 나사	궤삭강	33	16	5	M5	7,7	8	6	11,11	20	41	13	3,25	5,7
K2085.06	오른손잡이 나사	궤삭강	36	18	6	M6	8,96	9	6,75	12,7	22	45	13	4,3	7,2
K2085.08	오른손잡이 나사	궤삭강	42	22	8	M8	10,4	12	9	15,875	25	53	14	7,2	11,6
K2085.10	오른손잡이 나사	궤삭강	48	26	10	M10	12,9	14	10,5	19,05	29	61	13	10	14,5
K2085.12	오른손잡이 나사	궤삭강	54	30	12	M12	15,4	16	12	22,225	33	69	13	13,4	17
K2085.14	오른손잡이 나사	단강	60	34	14	M14	16,9	19	13,5	25,4	36	77	16	17	24
K2085.16	오른손잡이 나사	단강	66	40	16	M16	19,4	21	15	28,575	40	86	15	21,6	28,5

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운

활 가능

품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	D	D1=나사	D2	H	H1	K	L	L1	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2085.18	오른손잡이 나사	단강	72	44	18	M18x1,5	21,9	23	16,5	31,75	44	94	15	26	42,5
K2085.20	오른손잡이 나사	단강	78	50	20	M20x1,5	24,4	25	18	34,925	47	103	14	31,5	52,5
K2085.22	오른손잡이 나사	단강	84	54	22	M22x1,5	25,8	28	20	38,10	51	11	15	38	57
K2085.25	오른손잡이 나사	단강	94	60	25	M24x2,0	29,6	31	22	42,86	57	124	15	47,5	68
K2085.30	오른손잡이 나사	단강	110	70	30	M30x2,0	34,8	37	25	50,8	66	145	17	64	88
K2085.051	왼손잡이 나사	쾌삭강	33	16	5	M5	7,7	8	6	11,11	20	41	13	3,25	5,7
K2085.061	왼손잡이 나사	쾌삭강	36	18	6	M6	8,96	9	6,75	12,7	22	45	13	4,3	7,2
K2085.081	왼손잡이 나사	쾌삭강	42	22	8	M8	10,4	12	9	15,875	25	53	14	7,2	11,6
K2085.101	왼손잡이 나사	쾌삭강	48	26	10	M10	12,9	14	10,5	19,05	29	61	13	10	14,5
K2085.121	왼손잡이 나사	쾌삭강	54	30	12	M12	15,4	16	12	22,225	33	69	13	13,4	17
K2085.141	왼손잡이 나사	단강	60	34	14	M14	16,9	19	13,5	25,4	36	77	16	17	24
K2085.161	왼손잡이 나사	단강	66	40	16	M16	19,4	21	15	28,575	40	86	15	21,6	28,5
K2085.181	왼손잡이 나사	단강	72	44	18	M18x1,5	21,9	23	16,5	31,75	44	94	15	26	42,5
K2085.201	왼손잡이 나사	단강	78	50	20	M20x1,5	24,4	25	18	34,925	47	103	14	31,5	52,5
K2085.221	왼손잡이 나사	단강	84	54	22	M22x1,5	25,8	28	20	38,10	51	11	15	38	57
K2085.251	왼손잡이 나사	단강	94	60	25	M24x2,0	29,6	31	22	42,86	57	124	15	47,5	68
K2085.301	왼손잡이 나사	단강	110	70	30	M30x2,0	34,8	37	25	50,8	66	145	17	64	88