

## 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

하우징 사이즈 (D) 6-12 패삭강 회전,  
사이즈 (D) 17 단강 단조부터.  
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마,  
광택, 경질 크롬 도금.  
PTFE 섬유 접착 롤러 베어링 스틸 베어링 셀.


#### 표면 마무리:

아연 도금.

#### 정보:

로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음. 연결 치수는 DIN 648 시리즈 E에 해당함.

### 도면



### 품목 요약

#### 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2084.06	오른손잡이 나사	패삭강	30	21	5	6	M6	10	13	6	4,4	10	11	40,5	13	11	3,6	8,15
K2084.08	오른손잡이 나사	패삭강	36	24	5	8	M8	12,5	16	8	6	13	15	48	15	14	5,85	12,9
K2084.10	오른손잡이 나사	패삭강	43	29	6,5	10	M10	15	19	9	7	16	20	57,5	12	17	8,65	17,6
K2084.10125	오른손잡이 나사	패삭강	43	29	6,5	10	M10x1,25	15	19	9	7	16	20	57,5	12	17	8,65	17,6
K2084.12	오른손잡이 나사	패삭강	50	34	6,5	12	M12	17,5	22	10	8	18	23	67	11	19	11,4	24,5
K2084.12125	오른손잡이 나사	패삭강	50	34	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	10	8	18	23	67	11	19	11,4	24,5
K2084.17	오른손잡이 나사	단강	67	46	10	17	M16	24	30	14	14	25	34	90	10	27	22,4	45
K2084.20	오른손잡이 나사	단강	77	53	10	20	M20x1,5	27,5	35	16	16	29	40	103,5	9	32	31,5	60
K2084.25	오른손잡이 나사	단강	94	64	12	25	M24x2,0	33,5	42	20	20	35,5	48	126	7	36	51	83
K2084.30	오른손잡이 나사	단강	110	73	15	30	M30x2,0	40	50	22	22	40,7	56	146,5	6	41	66,5	110
K2084.061	왼손잡이 나사	패삭강	30	21	5	6	M6	10	13	6	4,4	10	11	40,5	13	11	3,6	8,15
K2084.081	왼손잡이 나사	패삭강	36	24	5	8	M8	12,5	16	8	6	13	15	48	15	14	5,85	12,9
K2084.101	왼손잡이 나사	패삭강	43	29	6,5	10	M10	15	19	9	7	16	20	57,5	12	17	8,65	17,6
K2084.101251	왼손잡이 나사	패삭강	43	29	6,5	10	M10x1,25	15	19	9	7	16	20	57,5	12	17	8,65	17,6

## 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요 품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2084.121	원손잡이 나사	패삭강	50	34	6,5	12	M12	17,5	22	10	8	18	23	67	11	19	11,4	24,5
K2084.121251	원손잡이 나사	패삭강	50	34	6,5	12	M12x1,25	17,5	22	10	8	18	23	67	11	19	11,4	24,5
K2084.171	원손잡이 나사	단강	67	46	10	17	M16	24	30	14	14	25	34	90	10	27	22,4	45
K2084.201	원손잡이 나사	단강	77	53	10	20	M20x1,5	27,5	35	16	16	29	40	103,5	9	32	31,5	60
K2084.251	원손잡이 나사	단강	94	64	12	25	M24x2,0	33,5	42	20	20	35,5	48	126	7	36	51	83
K2084.301	원손잡이 나사	단강	110	73	15	30	M30x2,0	40	50	22	22	40,7	56	146,5	6	41	66,5	110