


## 원추형 그립, DIN 99, 타입 N, 암나사

### 품목 설명/제품 이미지




#### 설명

**재질:**  
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

**표면 마무리:**  
광택처리된 스틸.  
블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.

**정보:**  
다른 부품과 레버를 고정하기  
위해선 핀 방식보다 접착하는  
방식이 효과적입니다.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	X	A=그립 길이	B2	D1	D2 볼	H	L2
K0174.206	N	스틸	M6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.208	N	스틸	M8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.210	N	스틸	M10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.212	N	스틸	M12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.216	N	스틸	M16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.220	N	스틸	M20	152	30	25	40	75,5	12,5
K0174.0206	N	스테인레스 스틸 A2	M6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.0208	N	스테인레스 스틸 A2	M8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.0210	N	스테인레스 스틸 A2	M10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.0212	N	스테인레스 스틸 A2	M12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.0216	N	스테인레스 스틸 A2	M16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.0220	N	스테인레스 스틸 A2	M20	152	30	25	40	75,5	12,5