

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:

경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 12.9 스틸, 자연적 마무리(검은색).


요청 시:

렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거



샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 품체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.03X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.03X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.03X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.04X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.05X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.06X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.08X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.10X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.12X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.12X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.16X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.20X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.403X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.403X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.403X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.404X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.405X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.406X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.408X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.410X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.412X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.412X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.416X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.420X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.305X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.306X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.308X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.310X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.312X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.316X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.316X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.320X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.506X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.508X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.510X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.512X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.516X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.520X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.210X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.212X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014, 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 용체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.212X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.216X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.220X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-