


씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

황동 또는 알루미늄.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

씰링 링 DIN 7603 A형. 잠금나사를 밀봉하는 데 사용됩니다. 씰링 링은 액체나 가스가 외부로 빠져나가는 것을 방지하는 동시에 먼지, 오물, 액체의 침입으로부터 시스템을 보호합니다.

황동과 알루미늄으로 제작된 씰링 링은 일부 강한 산을 제외하고는 내식성이 뛰어나 어디에서나 사용 가능합니다. 연한 구조 때문에 나사로 결합할 부품의 모든 요철에 따라 밀착됨으로서 높은 밀봉성을 보장합니다.


씰링 링은 예를 들면 잠금나사 DIN 908 과 벤조볼트에 사용됩니다.

온도 범위:

황동 최대 300 °C.

알루미늄 최대 200 °C.

도면



품목 요약

씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄

주문 번호	타입	본체 재질	D1	D2	H	공칭 크기	나사에 적합 인치	나사에 적합 mm
K2078.110400080	A	황동	4,2	7,9	1	4x8	-	-
K2078.110500075	A	황동	5,2	7,4	1	5x7,5	-	-
K2078.110650095	A	황동	6,7	9,4	1	6,5x9,5	-	-
K2078.110800115	A	황동	8,2	11,4	1	8x11,5	-	M8x1
K2078.111000135	A	황동	10,2	13,4	1	10x13,5	G1/8	M10x1
K2078.111200155	A	황동	12,2	15,4	1,5	12x15,5	-	M12x1,5
K2078.111200160	A	황동	12,2	15,9	1,5	12x16	-	M12x1,5
K2078.111400180	A	황동	14,2	17,9	1,5	14x18	G1/4	M14x1,5
K2078.111400200	A	황동	14,2	19,9	1,5	14x20	G1/4	M14x1,5
K2078.111600200	A	황동	16,2	19,9	1,5	16x20	-	M16x1,5
K2078.111700210	A	황동	17,2	20,9	1,5	17x21	G3/8	-
K2078.111800220	A	황동	18,2	21,9	1,5	18x22	-	M18x1,5
K2078.112000240	A	황동	20,2	23,9	1,5	20x24	-	M20x1,5
K2078.112100260	A	황동	21,2	25,9	1,5	21x26	G1/2	-

씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D1	D2	H	공칭 크기	나사에 적합 인치	나사에 적합 mm
K2078.112200270	A	황동	22,2	26,9	1,5	22x27	-	M22x1,5
K2078.112400290	A	황동	24,3	28,9	2	24x29	-	M24x1,5
K2078.112600310	A	황동	26,3	30,9	2	26x31	-	M26x1,5
K2078.112700320	A	황동	27,3	31,9	2	27x32	G3/4	M27x2
K2078.113000360	A	황동	30,3	35,9	2	30x36	G7/8	M30x1,5
K2078.113300390	A	황동	33,3	38,9	2	33x39	G1	M33x2
K2078.113600420	A	황동	36,3	41,9	2	36x42	-	M36x1,5
K2078.113800440	A	황동	38,3	43,9	2	38x44	G1 1/8	M38x1,5
K2078.114200490	A	황동	42,3	48,9	2	42x49	G1 1/4	M42x1,5
K2078.114500520	A	황동	45,3	51,9	2	45x52	-	M45x1,5
K2078.114800550	A	황동	48,3	54,9	2	48x55	G1 1/2	M48x1,5
K2078.115000570	A	황동	50,2	56,9	2	50x57	-	-
K2078.115200600	A	황동	52,5	59,8	2,5	52x60	-	M52x1,5
K2078.115600640	A	황동	56,5	63,8	2,5	56x64	-	M56x2
K2078.116000680	A	황동	60,5	67,8	2,5	60x68	G2	M60x2
K2078.210400080	A	알루미늄	4,2	7,9	1	4x8	-	-
K2078.210500075	A	알루미늄	5,2	7,4	1	5x7,5	-	-
K2078.210650095	A	알루미늄	6,7	9,4	1	6,5x9,5	-	-
K2078.210800115	A	알루미늄	8,2	11,4	1	8x11,5	-	M8x1
K2078.211000135	A	알루미늄	10,2	13,4	1	10x13,5	G1/8	M10x1
K2078.211200155	A	알루미늄	12,2	15,4	1,5	12x15,5	-	M12x1,5
K2078.211200160	A	알루미늄	12,2	15,9	1,5	12x16	-	M12x1,5
K2078.211400180	A	알루미늄	14,2	17,9	1,5	14x18	G1/4	M14x1,5
K2078.211400200	A	알루미늄	14,2	19,9	1,5	14x20	G1/4	M14x1,5
K2078.211600200	A	알루미늄	16,2	19,9	1,5	16x20	-	M16x1,5
K2078.211700210	A	알루미늄	17,2	20,9	1,5	17x21	G3/8	-
K2078.211800220	A	알루미늄	18,2	21,9	1,5	18x22	-	M18x1,5
K2078.212000240	A	알루미늄	20,2	23,9	1,5	20x24	-	M20x1,5
K2078.212100260	A	알루미늄	21,2	25,9	1,5	21x26	G1/2	-
K2078.212200270	A	알루미늄	22,2	26,9	1,5	22x27	-	M22x1,5
K2078.212400290	A	알루미늄	24,3	28,9	2	24x29	-	M24x1,5
K2078.212600310	A	알루미늄	26,3	30,9	2	26x31	-	M26x1,5
K2078.212700320	A	알루미늄	27,3	31,9	2	27x32	G3/4	M27x2
K2078.213000360	A	알루미늄	30,3	35,9	2	30x36	G7/8	M30x1,5
K2078.213300390	A	알루미늄	33,3	38,9	2	33x39	G1	M33x2
K2078.214200490	A	알루미늄	42,3	48,9	2	42x49	G1 1/4	M42x1,5
K2078.214500520	A	알루미늄	45,3	51,9	2	45x52	-	M45x1,5
K2078.214800550	A	알루미늄	48,3	54,9	2	48x55	G1 1/2	M48x1,5