

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸

표면 마무리:

하우징, 충격 방지.
증공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.

정보:

포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터는 작은 구조로, 매우 선명한 표시기와 미세 눈금이 특징입니다. 이는 특히 스핀들 거리가 짧고 샤프트 직경이 작은 경우에 적합합니다. 보어홀 상대방으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.


기술 데이터:

- 40년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
- 숫자 높이 약 6 mm
- 움푹파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
- 내온성 80 °C
- 내유성/내용제성

요청 시:

- 미네랄 글라스 카운트 커버
- 축 씰링 (방진)
- 진동 보호

도면



카운트 방향 (1 - 2):	색상 (1 - 2):
예: K2107.01002111 1 = 시계 방향(상승값) 2 = 반시계 방향(상승값)	1 2 예: K2107.01002111 1 = 오렌지 색 2 = 검정색

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

스테인리스 스틸 증공축이 포함된 포지션 인디케이터

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2107.01001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5
K2107.01501111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2107.04001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0
K2107.08001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001111	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001121	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001211	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001221	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001311	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001321	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001411	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001421	푸어 오렌지 RAL 2004	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0
K2107.01001112	검정	31	14	47	33	1	1	500	1	1	001,0
K2107.01002112	검정	31	14	47	33	1	2	500	1	1	00,10
K2107.01001122	검정	31	14	47	33	1	1	500	1	2	001,0
K2107.01002122	검정	31	14	47	33	1	2	500	1	2	00,10
K2107.01001212	검정	31	14	47	33	1	1	500	2	1	001,0
K2107.01002212	검정	31	14	47	33	1	2	500	2	1	00,10
K2107.01001222	검정	31	14	47	33	1	1	500	2	2	001,0
K2107.01002222	검정	31	14	47	33	1	2	500	2	2	00,10
K2107.01001312	검정	31	14	47	33	1	1	500	3	1	001,0
K2107.01002312	검정	31	14	47	33	1	2	500	3	1	00,10
K2107.01001322	검정	31	14	47	33	1	1	500	3	2	001,0
K2107.01002322	검정	31	14	47	33	1	2	500	3	2	00,10
K2107.01001412	검정	31	14	47	33	1	1	500	4	1	001,0
K2107.01002412	검정	31	14	47	33	1	2	500	4	1	00,10
K2107.01001422	검정	31	14	47	33	1	1	500	4	2	001,0
K2107.01002422	검정	31	14	47	33	1	2	500	4	2	00,10
K2107.01251112	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	1	1	001,2/5
K2107.01251122	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	1	2	001,2/5
K2107.01251212	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	2	1	001,2/5
K2107.01251222	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	2	2	001,2/5
K2107.01251312	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	3	1	001,2/5
K2107.01251322	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	3	2	001,2/5
K2107.01251412	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	4	1	001,2/5
K2107.01251422	검정	31	14	47	33	1,25	1	500	4	2	001,2/5

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2107.01501112	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	1	1	001,5
K2107.01501122	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	1	2	001,5
K2107.01501212	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	2	1	001,5
K2107.01501222	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	2	2	001,5
K2107.01501312	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	3	1	001,5
K2107.01501322	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	3	2	001,5
K2107.01501412	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	4	1	001,5
K2107.01501422	검정	31	14	47	33	1,5	1	500	4	2	001,5
K2107.02001112	검정	31	14	47	33	2	1	500	1	1	002,0
K2107.02001122	검정	31	14	47	33	2	1	500	1	2	002,0
K2107.02001212	검정	31	14	47	33	2	1	500	2	1	002,0
K2107.02001222	검정	31	14	47	33	2	1	500	2	2	002,0
K2107.02001312	검정	31	14	47	33	2	1	500	3	1	002,0
K2107.02001322	검정	31	14	47	33	2	1	500	3	2	002,0
K2107.02001412	검정	31	14	47	33	2	1	500	4	1	002,0
K2107.02001422	검정	31	14	47	33	2	1	500	4	2	002,0
K2107.02501112	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	1	1	002,5
K2107.02501122	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	1	2	002,5
K2107.02501212	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	2	1	002,5
K2107.02501222	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	2	2	002,5
K2107.02501312	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	3	1	002,5
K2107.02501322	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	3	2	002,5
K2107.02501412	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	4	1	002,5
K2107.02501422	검정	31	14	47	33	2,5	1	500	4	2	002,5
K2107.03001112	검정	31	14	47	33	3	1	500	1	1	003,0
K2107.03001122	검정	31	14	47	33	3	1	500	1	2	003,0
K2107.03001212	검정	31	14	47	33	3	1	500	2	1	003,0
K2107.03001222	검정	31	14	47	33	3	1	500	2	2	003,0
K2107.03001312	검정	31	14	47	33	3	1	500	3	1	003,0
K2107.03001322	검정	31	14	47	33	3	1	500	3	2	003,0
K2107.03001412	검정	31	14	47	33	3	1	500	4	1	003,0
K2107.03001422	검정	31	14	47	33	3	1	500	4	2	003,0
K2107.04001112	검정	31	14	47	33	4	1	375	1	1	004,0
K2107.04001122	검정	31	14	47	33	4	1	375	1	2	004,0
K2107.04001212	검정	31	14	47	33	4	1	375	2	1	004,0
K2107.04001222	검정	31	14	47	33	4	1	375	2	2	004,0
K2107.04001312	검정	31	14	47	33	4	1	375	3	1	004,0
K2107.04001322	검정	31	14	47	33	4	1	375	3	2	004,0
K2107.04001412	검정	31	14	47	33	4	1	375	4	1	004,0
K2107.04001422	검정	31	14	47	33	4	1	375	4	2	004,0
K2107.05001112	검정	31	14	47	33	5	1	300	1	1	005,0
K2107.05001122	검정	31	14	47	33	5	1	300	1	2	005,0
K2107.05001212	검정	31	14	47	33	5	1	300	2	1	005,0
K2107.05001222	검정	31	14	47	33	5	1	300	2	2	005,0
K2107.05001312	검정	31	14	47	33	5	1	300	3	1	005,0
K2107.05001322	검정	31	14	47	33	5	1	300	3	2	005,0
K2107.05001412	검정	31	14	47	33	5	1	300	4	1	005,0
K2107.05001422	검정	31	14	47	33	5	1	300	4	2	005,0
K2107.06001112	검정	31	14	47	33	6	1	250	1	1	006,0
K2107.06001122	검정	31	14	47	33	6	1	250	1	2	006,0
K2107.06001212	검정	31	14	47	33	6	1	250	2	1	006,0
K2107.06001222	검정	31	14	47	33	6	1	250	2	2	006,0
K2107.06001312	검정	31	14	47	33	6	1	250	3	1	006,0
K2107.06001322	검정	31	14	47	33	6	1	250	3	2	006,0
K2107.06001412	검정	31	14	47	33	6	1	250	4	1	006,0
K2107.06001422	검정	31	14	47	33	6	1	250	4	2	006,0
K2107.08001112	검정	31	14	47	33	8	1	180	1	1	008,0
K2107.08001122	검정	31	14	47	33	8	1	180	1	2	008,0
K2107.08001212	검정	31	14	47	33	8	1	180	2	1	008,0
K2107.08001222	검정	31	14	47	33	8	1	180	2	2	008,0
K2107.08001312	검정	31	14	47	33	8	1	180	3	1	008,0

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2107.08001322	검정	31	14	47	33	8	1	180	3	2	008,0
K2107.08001412	검정	31	14	47	33	8	1	180	4	1	008,0
K2107.08001422	검정	31	14	47	33	8	1	180	4	2	008,0
K2107.10001112	검정	31	14	47	33	10	1	150	1	1	010,0
K2107.10001122	검정	31	14	47	33	10	1	150	1	2	010,0
K2107.10001212	검정	31	14	47	33	10	1	150	2	1	010,0
K2107.10001222	검정	31	14	47	33	10	1	150	2	2	010,0
K2107.10001312	검정	31	14	47	33	10	1	150	3	1	010,0
K2107.10001322	검정	31	14	47	33	10	1	150	3	2	010,0
K2107.10001412	검정	31	14	47	33	10	1	150	4	1	010,0
K2107.10001422	검정	31	14	47	33	10	1	150	4	2	010,0