

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

크랭크 자연적 마무리.

열가소성, 검회색.


스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

도면



로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K2075.3110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100
K2075.3212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124
K2075.3314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	26	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153
K2075.3417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	26	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190
K2075.31106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	80	24	10	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100
K2075.32126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	100	28	12	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124
K2075.33146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	125	30	14	26	M6	110,5	82,5	28	15,8	7,5	153
K2075.34176	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	160	34	17	26	M6	114,5	82,5	32	19,6	7,5	190