

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 나사 경도 최소 등급 10.9.

롤러 베어링 스틸 볼.

표면 마무리:

볼트: 검정색.


볼 경화 및 자연적 마무리.

정보:

폴 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력 스크류의 미세 조절이 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	L1	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.10406	A	M4x0,5	6	2,5	2	3,5
K0382.10410	A	M4x0,5	10	2,5	2	3,5
K0382.10508	A	M5x0,5	8	3	2,5	4,5
K0382.10512	A	M5x0,5	12	3	2,5	4,5
K0382.10610	A	M6x0,5	10,8	4	3	9
K0382.10612	A	M6x0,5	12,8	4	3	9
K0382.10616	A	M6x0,5	16,8	4	3	9
K0382.10620	A	M6x0,5	20,8	4	3	9
K0382.10625	A	M6x0,5	25,8	4	3	9
K0382.10810	A	M8x1	11,2	5,5	4	10
K0382.10820	A	M8x1	21,2	5,5	4	15
K0382.11012	A	M10x1	13,7	7	5	20
K0382.11025	A	M10x1	26,7	7	5	20
K0382.11216	A	M12x1,5	18	8,5	6	30
K0382.11230	A	M12x1,5	32	8,5	6	30
K0382.11620	A	M16x1,5	23,3	12	8	60

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	D1	L1	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.11635	A	M16x1,5	38,3	12	8	60
K0382.12030	A	M20x1,5	34,2	15	10	90
K0382.12040	A	M20x1,5	44,2	15	10	90