

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

크랭크 자연적 마무리.

열가소성, 검회색.


스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

도면



스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K2076.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100
K2076.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124
K2076.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	26	-	140	83	28	15,8	-	153
K2076.1417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	26	-	144	83	32	19,6	-	190
K2076.11106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100
K2076.12126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	100	28	12	20	M6	108	59,5	26	16	7,5	124
K2076.13146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	125	30	14	26	M6	140	83	28	15,8	7,5	153
K2076.14176	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	160	34	17	26	M6	144	83	32	19,6	7,5	190