

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:
핸들 .

스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
 킹 핀, 와셔, 스테드, 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.


스러스트 와셔 검정색.

хин지 핀: 블랭크 처리.

정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

도면



품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.95120AD	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.95120AE	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05120AE	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05120A0	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05120A1	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15120A1	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15120A2	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.25120A3	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0645.95123AD	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.95123AE	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05123AE	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100

**편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와
셔 - inch**
품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.05123A0	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05123A1	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15123A1	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15123A2	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.25123A3	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350