

편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 .
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 불랭크 처리.


정보:

조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클램핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

도면 설명:

1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀

도면



품목 요약

편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와서, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
품목 요약

스테인레스 스틸 수나사 조절형 편심 레버

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0647.95120ADX10	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95120ADX15	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95120ADX30	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.95120AEX10	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95120AEX15	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95120AEX30	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.05120AEX15	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.05120AEX20	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120AEX30	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A0X20	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120A0X30	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A0X40	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05120A0X50	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.05120A1X20	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120A1X30	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A1X40	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05120A1X50	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.15120A1X20	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15120A1X30	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15120A1X40	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15120A1X50	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.15120A2X20	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15120A2X30	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15120A2X40	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15120A2X50	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.25120A3X25	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25120A3X30	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25120A3X40	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25120A3X50	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.25120A4X25	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25120A4X30	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25120A4X40	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25120A4X50	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.95123ADX10	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95123ADX15	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95123ADX30	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.95123AEX10	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95123AEX15	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95123AEX30	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.05123AEX15	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.05123AEX20	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123AEX30	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A0X20	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123A0X30	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A0X40	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05123A0X50	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.05123A1X20	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123A1X30	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A1X40	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05123A1X50	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.15123A1X20	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15123A1X30	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15123A1X40	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15123A1X50	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.15123A2X20	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15123A2X30	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15123A2X40	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15123A2X50	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.25123A3X25	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350

편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와서, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0647.25123A3X30	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25123A3X40	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25123A3X50	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.25123A4X25	블라스팅 처리	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25123A4X30	블라스팅 처리	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25123A4X40	블라스팅 처리	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25123A4X50	블라스팅 처리	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350