

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브 1.4305.


압축 핀 1.4305.

스프링 1.4305.

표면 마무리:

광택 처리. 경화 압축 핀.

도면



품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력

주문 번호	본체 재질	D	D1	H	L	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0314.104	스테인레스 스틸	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
K0314.105	스테인레스 스틸	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
K0314.106	스테인레스 스틸	M6	2,7	2	14	1	4	10
K0314.108	스테인레스 스틸	M8	4	2	16	1,2	7	15
K0314.110	스테인레스 스틸	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
K0314.112	스테인레스 스틸	M12	6	3,5	22	2	14	26
K0314.116	스테인레스 스틸	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
K0314.120	스테인레스 스틸	M20	10	6,5	30	2,5	30	60