

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

표면 마무리:
검정 산화. 볼 경화.

도면



$$\begin{aligned} \alpha = 60^\circ, F' &= 1,732 \times F \\ \alpha = 90^\circ, F' &= F \\ \alpha = 120^\circ, F' &= 0,577 \times F \end{aligned}$$

품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력

주문 번호	D	D1	H	L	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0315.03	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0315.04	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0315.05	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0315.06	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0315.08	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0315.10	M10	6	2	23	5	20	40
K0315.12	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0315.16	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0315.20	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0315.24	M24	15	5,5	48	12	90	180