

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 가벼운 스프링력, 나사 잠금 포함 품목 설명/제품 이미지

KIPlock



설명


재질:
 슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
 압축 핀, 스틸.
 스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.

표면 마무리:
 검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면 설명:
 L2 = 약 스레드 2회전

도면



품목 요약

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 가벼운 스프링력, 나사 잠금 포함

주문 번호	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0323.104	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
K0323.116	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05
K0323.105	M5	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
K0323.106	M6	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
K0323.108	M8	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38
K0323.110	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
K0323.112	M12	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 가벼운 스프링력, 나사
잠금 포함
품목 요약
