

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

품목 설명/제품 이미지



KIPPlack

설명

재질:

슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.

압축 핀, 스틸.

스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.

표면 마무리:


검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치
품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K0327.105	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	K0317.905
K0327.106	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	K0317.906
K0327.108	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	K0317.908
K0327.110	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	K0317.910
K0327.112	M12	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	K0317.912
K0327.116	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	K0317.916