

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브 1.4305.

스러스트 핀 1.4034.

스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:


광택 처리. 경화 압축 핀.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

KIPPlock

도면



품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

주문 번호	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0324.104	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
K0324.105	M5	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
K0324.106	M6	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
K0324.108	M8	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38

**스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력,
나사 잠금 장치**
품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0324.110	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
K0324.112	M12	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41
K0324.116	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05