

# 윙 그립 연속형 암나사 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH  
Parts



## 설명

### 재질:

그립 열가소성.


부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸.

### 표면 마무리:

그립, 흑회색.

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸로 된 부싱.

## 도면



## 품목 요약

### 연속형 암나사 윙 그립

| 주문 번호      | 구성품 재질 | A  | B   | D       | D2 | H    | H1   | H2   | T |
|------------|--------|----|-----|---------|----|------|------|------|---|
| K0274.19AE | 스틸     | 38 | 4,5 | 8-32    | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.19A1 | 스틸     | 38 | 4,5 | 10-32   | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.19A2 | 스틸     | 38 | 4,5 | 1/4-20  | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.11A1 | 스틸     | 50 | 5   | 10-32   | 14 | 24   | 11,5 | 22   | - |
| K0274.11A2 | 스틸     | 50 | 5   | 1/4-20  | 14 | 24   | 11,5 | 22   | - |
| K0274.12A3 | 스틸     | 75 | 7   | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17   | 33,3 | - |
| K0274.12A4 | 스틸     | 75 | 7   | 3/8-16  | 21 | 35,6 | 17   | 33,3 | - |

## 윙 그립 연속형 암나사 - inch

### 품목 요약

| 주문 번호       | 구성품 재질   | A  | B   | D       | D2 | H    | H1   | H2   | T |
|-------------|----------|----|-----|---------|----|------|------|------|---|
| K0274.109AE | 스테인리스 스틸 | 38 | 4,5 | 8-32    | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.109A1 | 스테인리스 스틸 | 38 | 4,5 | 10-32   | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.109A2 | 스테인리스 스틸 | 38 | 4,5 | 1/4-20  | 12 | 18   | 8,5  | 16,1 | - |
| K0274.101A1 | 스테인리스 스틸 | 50 | 5   | 10-32   | 14 | 24   | 11,5 | 22   | - |
| K0274.101A2 | 스테인리스 스틸 | 50 | 5   | 1/4-20  | 14 | 24   | 11,5 | 22   | - |
| K0274.102A3 | 스테인리스 스틸 | 75 | 7   | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17   | 33,3 | - |
| K0274.102A4 | 스테인리스 스틸 | 75 | 7   | 3/8-16  | 21 | 35,6 | 17   | 33,3 | - |