


핸드 휠 리버시블 원통형 그립 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

열가소성, 검정회색.


표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

정보:

허브 덮개는 조립 안 한 상태로 공급함.
핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.

도면



품목 요약

핸드 휠 리버시블 원통형 그립

주문 번호	표면 마무리	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	A	A1	H	L	L1	L2	L3
K0258.1080CO	로케이팅홀 슬롯없	25	80	0,375	19	13	M4	13	30	2,5	17,5	75	13	40	37,5
K0258.2100CO	로케이팅홀 슬롯없	28	100	0,375	19	16	M5	16	38	3	20	90	13	49	44

핸드 휠 리버시블 원통형 그립 - inch

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	A	A1	H	L	L1	L2	L3
K0258.2100CP	로케이팅홀 슬롯없	28	100	0,5	19	16	M5	16	38	3	20	90	13	49	44
K0258.3125CP	로케이팅홀 슬롯없	35	125	0,5	25	20	M6	20	47,5	4	23,5	109	18,5	59,5	53
K0258.4160CP	로케이팅홀 슬롯없	45	160	0,5	25	25	M8	26	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5
K0258.4160CQ	로케이팅홀 슬롯없	45	160	0,625	25	25	M8	26	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5