

슬롯 볼 스프링 플런저, 표준 탄성

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:
소재. 불 경화.

도면



품목 요약

슬롯 볼 스프링 플런저, 표준 탄성

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
K0310.04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0310.05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
K0310.06	M6	3,5	14	1	1	9	13
K0310.08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
K0310.10	M10	6	19	2	1,6	20	35
K0310.12	M12	8	22	2,5	2	30	55
K0310.16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
K0310.20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160