

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:
소재. 볼 경화.

도면



품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

주문 번호	D	D1	H	L	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0316.203	M3	1,5	0,4	9	1,5	5	7
K0316.204	M4	2,5	0,8	10	2	12	22
K0316.205	M5	3	0,9	14	2,5	19	30
K0316.206	M6	3,5	1	15	3	28	40
K0316.208	M8	5	1,5	18	4	47	73
K0316.210	M10	6	2	23	5	66	100
K0316.212	M12	8	2,5	26	6	66	120
K0316.216	M16	10	3,5	33	8	90	180
K0316.220	M20	12	4,5	43	10	115	240
K0316.224	M24	15	5,5	48	12	130	270

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

품목 요약
