

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력



품목 설명/제품 이미지





설명


재질:

슬리브 1.4305. 볼 1.4034. 스프링 1.4310.

표면 마무리:

소재. 볼 경화.

도면



품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

주문 번호	D	D1	L	Н	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.203	М3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
K0310.204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
K0310.205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
K0310.206	M6	3,5	14	1	1	28	40
K0310.208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
K0310.210	M10	6	19	2	1,6	66	100
K0310.212	M12	8	22	2,5	2	66	120
K0310.216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
K0310.220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240