

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 .
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).


표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 불랭크 처리.

정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

도면



품목 요약

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔

주문 번호	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.95120AD	암나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.95120AE	암나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.05120AE	암나사	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05120A0	암나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05120A1	암나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.15120A1	암나사	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.15120A2	암나사	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.25120A3	암나사	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0645.95123AD	암나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.95123AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.05123AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05123A0	암나사	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05123A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.15123A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.15123A2	암나사	블라스팅 처리	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와서, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
품목 요약

주문 번호	나사 종류	표면 기본 폼체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.25123A3	암나사	블라스팅 처리	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0645.95120ADX10	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.95120ADX15	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.95120ADX30	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.95120AEX10	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.95120AEX15	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.95120AEX30	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.05120AEX15	수나사	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.05120AEX20	수나사	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.05120AEX30	수나사	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.05120A0X20	수나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.05120A0X30	수나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.05120A0X40	수나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.05120A0X50	수나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.05120A1X20	수나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.05120A1X30	수나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.05120A1X40	수나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.05120A1X50	수나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.15120A1X20	수나사	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.15120A1X30	수나사	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.15120A1X40	수나사	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.15120A1X50	수나사	전해 연마	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.15120A2X20	수나사	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.15120A2X30	수나사	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.15120A2X40	수나사	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.15120A2X50	수나사	전해 연마	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.25120A3X25	수나사	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.25120A3X30	수나사	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.25120A3X40	수나사	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.25120A3X50	수나사	전해 연마	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0645.25120A4X25	수나사	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.25120A4X30	수나사	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.25120A4X40	수나사	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.25120A4X50	수나사	전해 연마	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350