

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 품목 설명/제품 이미지



KIPPlOCK

설명

재질:

슬리브 1.4305.

볼 1.4034.

스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.



표면 마무리:

소재. 불 경화.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 도면



품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

주문 번호	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0322.203	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	5	7	0,1	0,07
K0322.204	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	12	22	0,18	0,12
K0322.205	M5	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
K0322.206	M6	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
K0322.208	M8	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
K0322.210	M10	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62

**스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사
잠금 장치**
품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0322.212	M12	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
K0322.216	M16	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95