

핸드 휠, 플라스틱 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts




설명


재질:
열가소성, 검정회색.

표면 마무리:
검정 산화 스틸 부품.

정보:
허브 덮개는 조립 안 한 상태로 공급함.
핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.



도면



품목 요약

핸드 휠

주문 번호	모델 1	버전 2	크기	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
K0256.1080CO	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	1	25	80	0,375	19	2,5	17,5	13	37,5

핸드 휠, 플라스틱 - inch

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	크기	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
K0256.2100CO	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	2	28	100	0,375	19	3	20	13	44
K0256.2100CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	2	28	100	0,5	19	3	20	13	44
K0256.3125CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	3	35	125	0,5	25	4	23,5	18,5	53
K0256.4160CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	4	45	160	0,5	25	5,6	28	18,5	64,5
K0256.4160CQ	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	4	45	160	0,625	25	5,6	28	18,5	64,5