

캠 레버가 있는 미니 스윙 래치 클램프

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
단강.

표면 마무리:
열처리 및 검정 산화 마무리 또는 니켈 플레이트.


정보:
스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 할 때 사용됩니다.

* 그림에 허용되는 손 힘



캠 레버가 있는 미니 스윙 래치 클램프

도면



품목 요약

미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0925.0100	왼쪽	검정 산화 마무리	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.01001	왼쪽	니켈 플레이트	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.0150	왼쪽	검정 산화 마무리	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.01501	왼쪽	니켈 플레이트	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.0200	왼쪽	검정 산화 마무리	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.02001	왼쪽	니켈 플레이트	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.0300	왼쪽	검정 산화 마무리	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.03001	왼쪽	니켈 플레이트	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.1100	오른쪽	검정 산화 마무리	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.11001	오른쪽	니켈 플레이트	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.1150	오른쪽	검정 산화 마무리	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.11501	오른쪽	니켈 플레이트	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.1200	오른쪽	검정 산화 마무리	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.12001	오른쪽	니켈 플레이트	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.1300	오른쪽	검정 산화 마무리	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.13001	오른쪽	니켈 플레이트	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	손 힘 FH N
K0925.0100	왼쪽	검정 산화 마무리	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100*
K0925.01001	왼쪽	니켈 플레이트	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100
K0925.0150	왼쪽	검정 산화 마무리	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150*
K0925.01501	왼쪽	니켈 플레이트	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150
K0925.0200	왼쪽	검정 산화 마무리	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200*
K0925.02001	왼쪽	니켈 플레이트	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200
K0925.0300	왼쪽	검정 산화 마무리	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300*
K0925.03001	왼쪽	니켈 플레이트	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300
K0925.1100	오른쪽	검정 산화 마무리	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100*
K0925.11001	오른쪽	니켈 플레이트	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100

캠 레버가 있는 미니 스윙 래치 클램프

품목 요약

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	손 힘 FH N
K0925.1150	오른쪽	검정 산화 마무리	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150*
K0925.11501	오른쪽	니켈 플레이트	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150
K0925.1200	오른쪽	검정 산화 마무리	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200*
K0925.12001	오른쪽	니켈 플레이트	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200
K0925.1300	오른쪽	검정 산화 마무리	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300*
K0925.13001	오른쪽	니켈 플레이트	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300