

핸드 휠 회전 원통형 그립 - inch

품목 설명/제품 이미지


INCH
Parts




설명

재질:
열가소성, 검정회색.

표면 마무리:
검정 산화 스틸 부품.



도면



품목 요약

회전 원통형 그립 핸드 휠

주문 번호	모델 1	버전 2	크기	D	D1	D2	D3	D4	D5	A	A1	H	L	L1	L2	L3
K0257.1080CO	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	1	25	80	0,375	19	13	M4	30	2,5	17,5	75	13	40	37,5

핸드 휠 회전 원통형 그립 - inch

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	크기	D	D1	D2	D3	D4	D5	A	A1	H	L	L1	L2	L3
K0257.2100CO	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	2	28	100	0,375	19	16	M5	38	3	20	90	13	49,5	44
K0257.2100CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	2	28	100	0,5	19	16	M5	38	3	20	90	13	49,5	44
K0257.3125CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	3	35	125	0,5	25	20	M6	47,5	4	23,5	109	18,5	60	53
K0257.4160CP	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	4	45	160	0,5	25	25	M8	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5
K0257.4160CQ	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	4	45	160	0,625	25	25	M8	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5