

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인서트 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버:

아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유

플라스틱 경성 부품.

SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.

스틸 부품:

스테인레스 스틸, 1.4305 (AISI 303에 따름).


정보:

경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인서트 - inch

도면



품목 요약

수나사 클램프 레버 2K, 스틸 부품 스테인레스 스틸

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0126.1A001X10	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0126.1A001X15	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0126.1A001X20	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0126.1A001X25	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0126.1A101X10	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0126.1A101X15	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0126.1A101X20	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0126.1A101X25	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0126.1A201X10	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0126.1A201X15	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인서트 - inch

품목 요약

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0126.1A201X20	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0126.1A201X25	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0126.1A201X30	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
K0126.1A201X40	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
K0126.1A201X50	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
K0126.2A201X15	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0126.2A201X20	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.2A201X25	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.2A201X30	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0126.2A201X40	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.2A201X50	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.2A201X60	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.2A301X15	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0126.2A301X20	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.2A301X25	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.2A301X30	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0126.2A301X40	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.2A301X50	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.2A301X60	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.2A401X20	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.2A401X25	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.2A401X30	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0126.2A401X40	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.2A401X50	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.2A401X60	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.3A301X20	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0126.3A301X25	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0126.3A301X30	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0126.3A301X40	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0126.3A301X50	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0126.3A301X60	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60
K0126.3A401X20	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0126.3A401X25	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0126.3A401X30	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0126.3A401X40	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0126.3A401X50	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0126.3A401X60	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60