

회전식 래치용 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.


정보:

*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=40mm 및 H=50mm에서 치수 A는 mm 단위임.

액세서리:

회전식 래치 아연, 롱 버전 K1113.

도면



품목 요약

회전식 래치 플라이어

주문 번호	본체 재질	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	L
K1114.135X160	스틸	19,5	8,1	16	28	38	48	35
K1114.135X180	스틸	19,5	8,1	18	30	40	50	35
K1114.135X200	스틸	19,5	8,1	20	32	42	52	35
K1114.135X220	스틸	19,5	8,1	22	34	44	54	35
K1114.135X240	스틸	19,5	8,1	24	36	46	56	35
K1114.145X040	스틸	19,5	8,1	4	16	26	36	45
K1114.145X060	스틸	19,5	8,1	6	18	28	38	45
K1114.145X080	스틸	19,5	8,1	8	20	30	40	45

회전식 래치용 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	L
K1114.145X100	스틸	19,5	8,1	10	22	32	42	45
K1114.145X120	스틸	19,5	8,1	12	24	34	44	45
K1114.145X140	스틸	19,5	8,1	14	26	36	46	45
K1114.145X160	스틸	19,5	8,1	16	28	38	48	45
K1114.145X180	스틸	19,5	8,1	18	30	40	50	45
K1114.145X200	스틸	19,5	8,1	20	32	42	52	45
K1114.145X220	스틸	19,5	8,1	22	34	44	54	45
K1114.145X240	스틸	19,5	8,1	24	36	46	56	45
K1114.145X260	스틸	19,5	8,1	26	38	48	58	45
K1114.145X280	스틸	19,5	8,1	28	40	50	60	45
K1114.145X300	스틸	19,5	8,1	30	42	52	62	45
K1114.145X320	스틸	19,5	8,1	32	44	54	64	45
K1114.145X340	스틸	19,5	8,1	34	46	56	66	45
K1114.145X360	스틸	19,5	8,1	36	48	58	68	45
K1114.145X380	스틸	19,5	8,1	38	50	60	70	45
K1114.145X400	스틸	19,5	8,1	40	52	62	72	45
K1114.145X420	스틸	19,5	8,1	42	54	64	74	45