

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀 - inch

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:

열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그라브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).


액세서리:

K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

도면



리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀 - inch

품목 요약

원통 그립이 있는 접이식 크랭크 그립

주문 번호	모델 1	크기	버전 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0266.11CO	로케이팅홀 슬롯없	1	크로스 보어 없음	80	24	0,375	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
K0266.12CO	로케이팅홀 슬롯없	2	크로스 보어 없음	100	29	0,375	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
K0266.12CP	로케이팅홀 슬롯없	2	크로스 보어 없음	100	29	0,5	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
K0266.13CP	로케이팅홀 슬롯없	3	크로스 보어 없음	125	36	0,5	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5