

그립, 회전식 원통 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.

핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스톱드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

그립, 회전식 원통 그립

도면



품목 요약

그립, 회전식 원통 그립

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0659.3108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.3110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.3210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.3212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.3312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.3314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.31086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0659.31106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-

그립, 회전식 원통 그립

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0659.32106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0659.32126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0659.33126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0659.33146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0659.03108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.03110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.03210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.03212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.03312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.03314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.031086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0659.031106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0659.032106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0659.032126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0659.033126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0659.033146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0659.310802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0659.311003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0659.321003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0659.321204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0659.331204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0659.331405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0659.3108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0659.3110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
K0659.3210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0659.3212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0659.3312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0659.3314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0659.0310802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0659.0311003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0659.0321003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0659.0321204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0659.0331204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0659.0331405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0659.03108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0659.03110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
K0659.03210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0659.03212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0659.03312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0659.03314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0659.4108	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	80	24	-	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
K0659.4110	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	80	24	-	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
K0659.4210	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	100	29	-	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
K0659.4212	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	100	29	-	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
K0659.4312	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	125	36	-	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
K0659.4314	사각 소켓	크로스 보어 없음	스틸	125	36	-	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
K0659.41086	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	80	24	-	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
K0659.41106	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	80	24	-	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
K0659.42106	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	100	29	-	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
K0659.42126	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	100	29	-	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
K0659.43126	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	125	36	-	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
K0659.43146	사각 소켓	크로스 보어 있음	스틸	125	36	-	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-