


육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:


스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.

요청 시:

렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	D	E	H	SW	DIN
K1145.1025	스테인레스 스틸 A2	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.103	스테인레스 스틸 A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.104	스테인레스 스틸 A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.105	스테인레스 스틸 A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.106	스테인레스 스틸 A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.108	스테인레스 스틸 A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.110	스테인레스 스틸 A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934

육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	D	E	H	SW	DIN
K1145.112	스테인레스 스틸 A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.116	스테인레스 스틸 A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.120	스테인레스 스틸 A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.130	스테인레스 스틸 A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.136	스테인레스 스틸 A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.114	스테인레스 스틸 A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.122	스테인레스 스틸 A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.124	스테인레스 스틸 A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.127	스테인레스 스틸 A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.133	스테인레스 스틸 A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.5025	스테인레스 스틸 A4	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.603	스테인레스 스틸 A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.604	스테인레스 스틸 A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.605	스테인레스 스틸 A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.606	스테인레스 스틸 A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.608	스테인레스 스틸 A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.610	스테인레스 스틸 A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.612	스테인레스 스틸 A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.614	스테인레스 스틸 A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.616	스테인레스 스틸 A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.620	스테인레스 스틸 A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.622	스테인레스 스틸 A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.624	스테인레스 스틸 A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.627	스테인레스 스틸 A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.630	스테인레스 스틸 A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.633	스테인레스 스틸 A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.636	스테인레스 스틸 A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934