


더블 볼 래치 볼트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 잠금 캐치 황동, 아연 다이캐스팅 또는 스테인리스 스틸 1.4401.

볼 및 스프링 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

크롬 도금 황동 및 아연 다이캐스팅. 블라스트 스테인리스 스틸. 볼 및 스프링 스테인리스 스틸, 밝음.

정보:

문, 셔터, 블라인드 등을 포함하여 다양하게 이용되는 퀵 로킹 장치.


더블 볼 캐치는 하우징과 하우징에 삽입되는 로킹 블록인 대상으로 구성됨. 로킹 블록은 옆 또는 앞에서 하우징에 삽입 가능함. 삽입은 조절 가능함.

도면 설명:

1) 카운터 보어 DIN 74-A

더블 볼 래치 볼트

도면



품목 요약

더블 볼 래치 볼트

주문 번호	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	A	A1	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	클램핑력 약 N	스프링력
K0583.44	황동	-	크롬 플레이트	35	15	7,9	7	10	3,8	9,3	1,8	10	2	11,8	44	25	10±2	스탠다드
K0583.50	황동	-	크롬 플레이트	40	20	8,8	7,9	10,8	3,8	10,6	2	11,2	2	13	49	29,5	35±5	스탠다드
K0583.60	황동	-	크롬 플레이트	50	24	11	9	13,5	4,8	13,2	2,4	13,5	2,2	15,9	60	36	30±7	스탠다드
K0583.70	황동	-	크롬 플레이트	58	30	13	12	16	4,8	15	2,4	15,7	2,2	18,5	68,4	40	25±5	스탠다드
K0583.430	아연	-	크롬 플레이트	35	16	8	7,5	10,5	3,2	10	2,5	11	2,5	13,5	43	25	13	스탠다드
K0583.500	아연	-	크롬 플레이트	40	20	10	9	12,9	4,2	12,2	2,9	13,2	2,9	15,9	50	30	18	스탠다드
K0583.700	아연	-	크롬 플레이트	60	30	13	10,5	17	4,2	17	4	19	4	23	70	42	38	스탠다드
K0583.322	스테인레스 스틸	1.4401	블라스팅 처리	25	11	8	8	10	3,2	9	2	8,5	2	11,5	32	18	8	스탠다드
K0583.432	스테인레스 스틸	1.4401	블라스팅 처리	35	16	8	7,5	10,5	3,2	10	2,5	11	2,5	13,5	43	25	13	스탠다드
K0583.502	스테인레스 스틸	1.4401	블라스팅 처리	40	20	10	9	12,9	4,2	12,2	2,9	13,2	2,9	15,9	50	30	18	스탠다드
K0583.702	스테인레스 스틸	1.4401	블라스팅 처리	60	30	13	10,5	17	4,2	17	4	19	4	23	70	42	38	스탠다드

