

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts




설명

재질:
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
볼 .
스프링 .


표면 마무리:
소재. 불 경화.



핸들 인덱싱



도면



품목 요약

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.AD	6-32	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
K0310.AE	8-32	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0310.AG	8-36	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0310.A1	10-32	3	12	0,9	0,8	6	11
K0310.A2	1/4-20	3,5	14	1	1	9	13

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch

품목 요약

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	9	13
K0310.A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	15	30
K0310.A4	3/8-16	6	19	2	1,6	20	35
K0310.A5	1/2-13	8	22	2,5	2	30	55
K0310.A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	65	125