

암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테어드 나사 - inch

품목 설명/제품 이미지



INCH
Parts



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 경화처리.
힌지 핀과 스테어드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).


표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스테어드 나사, 블랭크.

정보:

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.

도면



품목 요약

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔, 스테인레스 스틸

주문 번호	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력	손 힘
														F kN	FH N
K0645.75410AD	암나사	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.85410AD	암나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.95410AD	암나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.75410AE	암나사	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.85410AE	암나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.95410AE	암나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.05410AE	암나사	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05410A0	암나사	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05410A1	암나사	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.15410A1	암나사	전해 연마	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120

암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테어드 나사 - inch 품목 요약

주문 번호	나사 종류	표면 기본 품체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.15410A2	암나사	전해 연마	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.25410A3	암나사	전해 연마	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.75413AD	암나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.85413AD	암나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.95413AD	암나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.75413AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.85413AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.95413AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.05413AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05413A0	암나사	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.05413A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.15413A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.15413A2	암나사	블라스팅 처리	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.25413A3	암나사	블라스팅 처리	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.75410ADX10	수나사	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75410ADX15	수나사	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75410ADX30	수나사	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85410ADX10	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85410ADX15	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85410ADX30	수나사	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75410AEX10	수나사	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75410AEX15	수나사	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75410AEX30	수나사	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85410AEX10	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85410AEX15	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85410AEX30	수나사	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75413ADX10	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75413ADX15	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75413ADX30	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85413ADX10	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85413ADX15	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85413ADX30	수나사	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75413AEX10	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75413AEX15	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75413AEX30	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85413AEX10	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85413AEX15	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85413AEX30	수나사	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45