

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:
*하우징 길이 H=18mm에서 치수 A는 mm 단위임.

엑세서리:
스테인레스 스틸 회전 볼트 K1106.
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1107.
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸 K1108.
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1109.
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1110.
스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용 K1111.

도면



품목 요약

회전식 래치 플라이어

주문 번호	본체 재질	B	B1	A 하우징 길이 높이=18
K1114.245X180	스테인레스 스틸	19,5	8,1	18
K1114.245X200	스테인레스 스틸	19,5	8,1	20
K1114.245X240	스테인레스 스틸	19,5	8,1	24

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	B1	A 하우징 길이 높이=18
K1114.245X280	스테인레스 스틸	19,5	8,1	28
K1114.245X320	스테인레스 스틸	19,5	8,1	32
K1114.245X340	스테인레스 스틸	19,5	8,1	34
K1114.245X360	스테인레스 스틸	19,5	8,1	36
K1114.245X380	스테인레스 스틸	19,5	8,1	38
K1114.245X400	스테인레스 스틸	19,5	8,1	40
K1114.245X420	스테인레스 스틸	19,5	8,1	42