


나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.

표면 마무리:


검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.

정보:

벨크로 스트립 베이스는 전선, 케이블 및 호스를 조심스럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 베이스에는 이미 벨크로 스트립이 장착되어 있습니다. 벨크로 스트립은 별도의 도구 없이 베이스에서 분리하거나 끼울 수 있습니다. 벨크로 스트립은 백여회 열고 닫을 수 있습니다.

벨크로 스트립 베이스는 카운터싱크 스크류로 직접 조립하는 데 적합합니다. 벨크로 스트립 베이스 B=30, 육각 소켓헤드 스크류포함.

도면



품목 요약

나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

주문 번호	B	B1	D 스크류	H1	L	L1	클램핑 범위 mm
K2149.07150	7,5	15	M4	8,6	150	19	4-20
K2149.10150	10	15	M4	8,6	150	19	4-20
K2149.20180	20	26	M4	11,3	180	29	8-35
K2149.20200	20	26	M4	11,3	200	36	10-60

나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

품목 요약

주문 번호	B	B1	D 스크류	H1	L	L1	클램핑 범위 mm
K2149.30300	30	38	M6	19	300	62	20-100