

플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풀립니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.

인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 자연적 마무리.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

온도 범위:

IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.

단기 사용 온도, 최대 250 C.

장점:

단순하고 빠른 조작.

고온 사용에 적합.

통합된 래칭 기능 있음.

짧은 버전.

좁은 공간에서 사용하기에 적합.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.

인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.


얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

도면 설명:

타입 A: 잠금 너트 없음

타입 B: 잠금 너트 있음.

플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 도면



품목 요약

플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

주문 번호	타입	카운터 너트	본체 재질	구성품 색상	A	A1	B	B1	D	D1	스트로크 S
K2109.8105	A	잠금 너트 없음	스틸	검정	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.8206	A	잠금 너트 없음	스틸	검정	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.8308	A	잠금 너트 없음	스틸	검정	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.8410	A	잠금 너트 없음	스틸	검정	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.8105154	A	잠금 너트 없음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.8206154	A	잠금 너트 없음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.8308154	A	잠금 너트 없음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.8410154	A	잠금 너트 없음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.18105	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	검정	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.18206	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	검정	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.18308	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	검정	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.18410	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	검정	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.18105154	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.18206154	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.18308154	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.18410154	A	잠금 너트 없음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.9105	B	카운터 너트 있음	스틸	검정	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.9206	B	카운터 너트 있음	스틸	검정	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.9308	B	카운터 너트 있음	스틸	검정	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.9410	B	카운터 너트 있음	스틸	검정	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.9105154	B	카운터 너트 있음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5

플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	카운터 너트	본체 재질	구성품 색상	A	A1	B	B1	D	D1	스트로크 S
K2109.9206154	B	카운터 너트 있음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.9308154	B	카운터 너트 있음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.9410154	B	카운터 너트 있음	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.19105	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	검정	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.19206	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	검정	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.19308	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	검정	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.19410	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	검정	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.19105154	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.19206154	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.19308154	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.19410154	B	카운터 너트 있음	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10

주문 번호	타입	본체 재질	구성품 색상	L	L1	L2	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2109.8105	A	스틸	검정	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.8206	A	스틸	검정	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.8308	A	스틸	검정	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.8410	A	스틸	검정	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.8105154	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.8206154	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.8308154	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.8410154	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.18105	A	스테인레스 스틸	검정	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.18206	A	스테인레스 스틸	검정	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.18308	A	스테인레스 스틸	검정	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.18410	A	스테인레스 스틸	검정	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.18105154	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.18206154	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.18308154	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.18410154	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.9105	B	스틸	검정	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.9206	B	스틸	검정	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.9308	B	스틸	검정	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.9410	B	스틸	검정	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.9105154	B	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.9206154	B	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.9308154	B	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.9410154	B	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.19105	B	스테인레스 스틸	검정	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.19206	B	스테인레스 스틸	검정	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.19308	B	스테인레스 스틸	검정	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.19410	B	스테인레스 스틸	검정	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.19105154	B	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.19206154	B	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.19308154	B	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.19410154	B	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32