



리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

각각의 버전은 하중 용량 검사(전률 5배) 후 추가로 육안 검사를 받습니다.

각 로드 바에는 설치를 위한 기술 안전 데이터가 제공됩니다.


부싱 플랜지와 접촉면 사이에 스페이스 디스크를 사용하지 마십시오.

나사는 지정된 토크로 조여야 하며 정기적으로 검사하거나 다시 조여야 합니다. 설치 후 브래킷이 모든 방향으로 자유롭게 선회하고 회전하는지 점검해야 합니다.

조심스럽게 들어 올려서 충격을 방지하십시오.

브래킷에 표시된 하중 용량을 초과해서는 안 됩니다.

도면



품목 요약

리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능

리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능

품목 요약

주문 번호	버전	D	D1	A	B	H	L	R	S	max. 지탱력 kg	조임 토크 Nm
K2178.08	표준	M8	19	46,7	22	67,8	12,5	10,9	9,7	400	9,81
K2178.10	표준	M10	19	46,7	22	67,8	17,5	10,9	9,7	450	16,7
K2178.12	표준	M12	38,1	89,4	46	123	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.16	표준	M16	38,1	89,4	46	123	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.201	표준	M20	38,1	89,4	46	123	34	22,4	19	2150	133
K2178.20	표준	M20	58,7	130,6	70	163	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.24	표준	M24	58,7	130,6	70	163	37	35,6	25,4	4200	304
K2178.30	표준	M30	81	165,1	90	221,7	46	44,5	31,7	7000	588
K2178.36	표준	M36	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	11000	981
K2178.42	표준	M42	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	12500	981
K2178.48	표준	M48	106,4	217,2	115	316,7	88	57,2	44,4	13500	981
K2178.112	긴형	M12	38,1	89,4	46	170,7	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.116	긴형	M16	38,1	89,4	46	170,7	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.1201	긴형	M20	38,1	89,4	46	170,7	34	22,4	19	2150	133
K2178.120	긴형	M20	58,7	130,6	70	206	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.124	긴형	M24	58,7	130,6	70	206	37	35,6	25,4	4200	304