

## 연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

하우징: 알루미늄 다이캐스팅.인서트 및 마찰축: 스틸.커버 링 및 커버 캡: 플라스틱.홈 고정 플레이트: 알루미늄 다이캐스팅.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 스틸

#### 표면 마무리:

하우징: 알루미늄 컬러로 도색.인서트 및 마찰축: 불랭크  
커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.

홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨

#### 정보:

알루미늄 프로파일을 사용하여 개별 스위블 암을 제작하기 위한 연결면-마찰 조인트 6 ~ 0.5Nm의 15단계로 제공되는 고정 마찰 토크는 연결면-마찰 조인트의 특징입니다. 360° 회전 가능. 그리드 치수 40에서 45 mm.

연결면을 세로 또는 가로로 프로파일 홈에 나사로 고정하여 마찰 축이 프로파일에 직각으로 위치하도록 할 수 있습니다.마찰 조인트 면을 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홈에 나사산 M8 (최소 깊이 20mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.

최대 토크 부하 M은 45 Nm입니다.

#### 공급 내역:

1 연결면-마찰 조인트

1 커버캡

1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (마찰 조인트 측면 T 슬롯 너트용)

1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (연결 측면 T 슬롯 너트용)

1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (마찰 조인트 측면 코어 홈용)

1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (연결 측면 코어 홈용)

2 나사 8-FSt


1 홈 고정 플레이트 - 슬롯 10 - 45 x 45

1 홈 고정 플레이트 - 슬롯 10 - 40 x 40

2 T 슬롯 너트 - 슬롯 10 - M8

## 연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

도면



### 품목 요약

#### 연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

주문 번호	타입	슬롯 너비	토크 Nm	M Nm
K2177.005	B	10	0,5	45
K2177.030	B	10	3	45
K2177.060	B	10	6	45
K2177.090	B	10	9	45
K2177.120	B	10	12	45
K2177.150	B	10	15	45

## 연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

품목 요약

---