

오일 레벨 글라스, 스테인리스 스틸, 안전 유리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 반사경, 스테인리스 스틸 1.4301.
 보기창, 안전 유리(ESG).
 플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
 외부 실링, PTFE.

표면 마무리:

보기창, 최대 150°C까지 내온성.

정보:


높은 내압성, 내열성,
 내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.

방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.

도면 설명:

- 1) 플랫 실링
- 2) 내부 실링
- 3) 외부 실링

도면



품목 요약

오일 레벨 글라스, 스테인리스 스틸, 안전 유리

주문 번호	D	D1	D2	L	L1	SW	압력 부하 max. bar
K2182.22038	22	G3/8	11	10	8,2	20	16
K2182.25012	26	G1/2	13,75	10	9	24	16
K2182.32034	32	G3/4	19	10,2	9,5	29	16
K2182.39100	39	G1	25	12,3	10,5	35	16
K2182.50114	50	G1 1/4	33	13	12	46	16
K2182.221615	22	M16X1,5	11	10	8,2	20	16
K2182.272015	25	M20X1,5	13,75	10	9	23	16
K2182.322615	32	M26X1,5	19	10,2	9,5	29	16
K2182.322715	32	M27X1,5	20	10,2	9,5	29	16
K2182.393315	39	M33X1,5	25	12,3	10,5	35	16

오일 레벨 글라스, 스테인리스 스틸, 안전 유리

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	L	L1	SW	압력 부하 max. bar
K2182.504215	50	M42X1,5	33	13	12	46	16