

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:
 잠금 핀 경화처리 되지 않음.
 스틸 나사 슬리브.
 잠금 핀 1.4305.

스테인레스 스틸 버전:
 잠금 핀 경화처리 되지 않음.
 나사 슬리브 1.4305.
 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 열가소성 수지 검회색.

표면 마무리:

스틸 버전
 잠금 핀, 경화되지 않음.
 나사 슬리브, 청색 피막처리
 잠금 핀, 불랭크.

스테인레스 스틸 버전:
 경화 처리되지 않은 잠금 핀.
 스틸 부품, 불랭크.


정보:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 표준 나사산과 비연삭 및 비경화 잠금핀이 있는 인덱스 플런저는 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 그러나 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 낮은 제조 공차로 인해 이 제품은 인덱스 플런저를 상대편 보어홀에 정렬할 때 발생할 있는 조정 불량에 대한 내성을 가집니다. 장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.

요청 시:

특수 설계 버전.

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 max. Nm
K0748.01004060	A	스틸	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004061	A	스틸	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004080	A	스틸	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004081	A	스틸	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01105080	A	스틸	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105081	A	스틸	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105100	A	스틸	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105101	A	스틸	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01206100	A	스틸	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206101	A	스틸	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206120	A	스틸	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206121	A	스틸	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01308120	A	스틸	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308121	A	스틸	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308160	A	스틸	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308161	A	스틸	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01903060	A	스틸	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.01903061	A	스틸	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.11004060	A	스테인레스 스틸	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004061	A	스테인레스 스틸	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004080	A	스테인레스 스틸	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004081	A	스테인레스 스틸	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11105080	A	스테인레스 스틸	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105081	A	스테인레스 스틸	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105100	A	스테인레스 스틸	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105101	A	스테인레스 스틸	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11206100	A	스테인레스 스틸	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206101	A	스테인레스 스틸	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206120	A	스테인레스 스틸	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206121	A	스테인레스 스틸	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11308120	A	스테인레스 스틸	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11308121	A	스테인레스 스틸	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 max. Nm
K0748.11308160	A	스테인레스 스틸	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11308161	A	스테인레스 스틸	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11903060	A	스테인레스 스틸	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.11903061	A	스테인레스 스틸	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2