


## 이중 마찰 조인트 40/80/40 타입 B

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

하우징: 알루미늄 다이캐스팅.인서트 및 마찰축: 스틸.커버 링 및 커버 캡: 플라스틱.홈 고정 플레이트: 알루미늄 다이캐스팅.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 스틸

#### 표면 마무리:

하우징: 알루미늄 컬러로 도색.인서트 및 마찰축: 불랭크

커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.

홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨

#### 정보:

알루미늄 프로파일을 사용하여 개별 스위블 암을 제작하기 위한 마찰 조인트. 0.5부터 15 Nm까지 6단계로 제공되는 고정 마찰 토크는 마찰 조인트의 특징입니다. 360° 회전 가능. 그리드 치수 40 mm.

마찰 조인트를 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홀에 나사산 M8 (최소 깊이 15mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.

최대 토크 부하 M은 200 Nm입니다.

Ø10.2 mm 코어 홀을 나사산 치수 M8로 줄이기 위한 커팅 부시는 K1538 참조.

#### 공급 내역:

1 마찰 조인트

4 커버캡

4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (T 슬롯 너트용)

4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (코어 홀용)


4 나사 8-FSt

4 홈 고정 플레이트

4 T 슬롯 너트 슬롯 10 - M8

# 이중 마찰 조인트 40/80/40 타입 B

도면



## 품목 요약

### 이중 마찰 조인트 40/80/40 타입 B

| 주문 번호     | 타입 | 슬롯 너비 | 토크<br>Nm | M<br>Nm |
|-----------|----|-------|----------|---------|
| K2171.005 | B  | 10    | 2x0,5    | 200     |
| K2171.030 | B  | 10    | 2x3      | 200     |
| K2171.060 | B  | 10    | 2x6      | 200     |
| K2171.090 | B  | 10    | 2x9      | 200     |
| K2171.120 | B  | 10    | 2x12     | 200     |
| K2171.150 | B  | 10    | 2x15     | 200     |

