


파워 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
단조, 검정색으로 아연 도금

정보:
조절나사의 부식을 방지하기 위해 나사 페이스트 사용을 권장합니다.
클램핑 장치의 높이는 높임장치를 통해 높일 수 있습니다. 44 kN 및 60 kN의 클램핑 장치에는 높임장치가 없습니다.

클램핑 유닛, 지지 요소, 12.9 품질의 클램핑 스크류를 포함한 T슬롯 너트 DIN 508은 배달 범위 내에 포함됩니다.


이용:
조절나사를 작동하여 클램핑 압의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.

장점:

- 22-60 kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 낮은 높이.
- 간단한 요소 조립.
- 아주 빠르고 복잡하지 않은 클램핑 가능.
- 높이와 길이 계속해서 조절 가능.
- T-슬롯 12-28 mm 및 그리드 시스템 M10, M12, M16, M18, M20, M24 에서 사용.
- 부드러운 세레이션 버전으로 스러스트 패드 공급 가능.

액세서리:

높임장치 K1206.
스러스트 패드 스테인레스 스틸 K1215.
스러스트 패드 플라스틱 K2226.



품목 요약

파워 클램프

주문 번호	모델 1	H2	A min.	A max.	B	B1	슬롯 너비	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	SW	클램핑력 kN	조임 토크 M1 Nm	조임 토크 M2 Nm
K1205.112135	롱 버전	6-68	13	110	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	85	135	13	25	115	8	30	100	70
K1205.116135	롱 버전	6-68	16	114	54	18	18	M16	17	M16	M8	36	85	135	16	28	115	8	30	100	150
K1205.116155	롱 버전	5-80	16	134	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	105	155	16	32	131	10	43	220	150
K1205.120175	롱 버전	7-88	19	165	75	25	22	M20	21	M24	M10	52	125	175	19	36	146,5	12	49	220	200
K1205.210065	짧은 버전	5-38	15	50	45	13	12	M10	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	35
K1205.212065	짧은 버전	5-38	15	50	45	13	14	M12	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	40
K1205.212095	짧은 버전	6-50	12	82	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	78	95	12	20	76	8	32	120	70
K1205.216110	짧은 버전	6-50	15	95	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	92	110	15	26	87	10	40	150	150
K1205.118176	롱 버전	7-88	36	165	75	25	20	M18	21	M24	M10	52	125	176	20	36	146,5	12	44	180	160
K1205.124203	롱 버전	8-102	63	180	90	30	28	M24	24,5	M24	M10	57	143	203	23	45	164,5	12	60	300	280