

스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 A

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

스틸 소재의 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E는 메커니컬 엔지니어링용으로 특별히 설계되었으며 다양한 체결 요구 사항에 맞는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고품질 스틸로 제작되어 견고한 구성과 높은 하중 용량을 보장합니다. 정밀하게 제작된 스레드는 간단하게 설치할 수 있으며 안전하게 고정할 수 있습니다. 다용도성 덕분에 기계 부품, 공구 및 기타 장비들의 고정에 이상적입니다. 당사의 나사 후크는 장기적인 성능을 제공하며 메커니컬 엔지니어링의 까다로운 응용 분야에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	모델 1	D	D1	D2	H	L	L1	max. 지탱력 kg
K2185.00440	A	크랭크형	타입 11E	12	M4	3,5	-	40	20	9
K2185.00450	A	크랭크형	타입 11E	16	M4	3,5	-	50	25	9

스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 A

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	모델 1	D	D1	D2	H	L	L1	max. 지탱력 kg
K2185.00550	A	크랭크형	타입 11E	16	M5	4,4	-	50	23	12,5
K2185.00560	A	크랭크형	타입 11E	16	M5	4,4	-	60	30	12,5
K2185.00650	A	크랭크형	타입 11E	18	M6	5,2	-	50	20	25
K2185.00660	A	크랭크형	타입 11E	18	M6	5,2	-	60	30	25
K2185.00870	A	크랭크형	타입 11E	22	M8	7	-	70	32	40
K2185.00880	A	크랭크형	타입 11E	22	M8	7	-	80	42	40