

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.

탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.

실리콘 파란색 FDA 규정 준수.


정보:

고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에 서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.

온도 범위:

-30 °C ~ +180 °C.

도면



품목 요약

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수

주문 번호	D	H	G	L	용수철 강도 N/mm	하중 N	경도, 쇼어
K2233.00800855	8	8	M3	6	30	22	55A
K2233.01001055	10	10	M4	10	71	66	55A
K2233.01001555	10	15	M4	10	42	60	55A
K2233.01500655	15	6	M4	10	250	130	55A
K2233.01500855	15	8	M4	10	133	96	55A
K2233.01501055	15	10	M4	10	120	110	55A
K2233.01501555	15	15	M4	10	58	82	55A
K2233.02000555	20	5	M6	18	300	120	55A

**고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원
통형 FDA 규정 준수**
품목 요약

주문 번호	D	H	G	L	용수철 강도 N/mm	하중 N	경도, 쇼어
K2233.02000855	20	8	M6	18	180	126	55A
K2233.02001055	20	10	M6	18	155	139	55A
K2233.02001555	20	15	M6	18	114	160	55A
K2233.02002055	20	20	M6	18	84	160	55A
K2233.02002555	20	25	M6	18	54	129	55A
K2233.02500855	25	8	M6	18	750	525	55A
K2233.02501055	25	10	M6	18	375	338	55A
K2233.02501555	25	15	M6	18	193	271	55A
K2233.02502055	25	20	M6	18	122	231	55A
K2233.02502555	25	25	M6	18	90	215	55A
K2233.03001555	30	15	M8	20	113	152	55A
K2233.03002055	30	20	M8	20	80	147	55A
K2233.03003055	30	30	M8	20	49	139	55A
K2233.04001555	40	15	M8	23	705	952	55A
K2233.04002055	40	20	M8	23	355	657	55A
K2233.04003055	40	30	M8	23	200	570	55A
K2233.05002055	50	20	M10	28	750	1350	55A
K2233.05003055	50	30	M10	28	364	1018	55A