


그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

그립퍼와 인서트는 클램핑 압 또는 그립퍼 시스템, 클램핑 기구, 클램핑 조를 조립하기 적합합니다. 그립퍼를 사용하여 딱딱한 재료와 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있습니다.

재질:

툴 스틸.

표면 마무리:

경화 검정 산화 처리.

액세서리:

K0929 풀다운 클램프.

K0930 풀다운 클램프.

K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음.

K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912

K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912


K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.

도면 설명:

A형: 톱니 모양

B형: 뺨기 모양

도면



그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음

품목 요약

그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음

주문 번호	타입	모델 1	B	H	H1	D	D1	스크류용	세레이션	X
K2241.12061	A	세레이션	12	6	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.12101	A	세레이션	12	10	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.12121	A	세레이션	12	12	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.16061	A	세레이션	16	6	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.16101	A	세레이션	16	10	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.16121	A	세레이션	16	12	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.20061	A	세레이션	20	6	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.20101	A	세레이션	20	10	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.20121	A	세레이션	20	12	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.25101	A	세레이션	25	10	6,6	18	11	M10	정밀	3,2x45°
K2241.25121	A	세레이션	25	12	6,6	18	11	M10	정밀	3,2x45°
K2241.12062	B	웨지 모양	12	6	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.12102	B	웨지 모양	12	10	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.12122	B	웨지 모양	12	12	4,06	8	4,5	M4	정밀	2,3x45°
K2241.16062	B	웨지 모양	16	6	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.16102	B	웨지 모양	16	10	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.16122	B	웨지 모양	16	12	4,2	11	6,6	M6	정밀	3,2x45°
K2241.20062	B	웨지 모양	20	6	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.20102	B	웨지 모양	20	10	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.20122	B	웨지 모양	20	12	5,08	15	9	M8	정밀	3,2x45°
K2241.25102	B	웨지 모양	25	10	6,6	18	11	M10	정밀	3,2x45°
K2241.25122	B	웨지 모양	25	12	6,6	18	11	M10	정밀	3,2x45°